

操作器

45-
2T00.10E0.000

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-2T00.1...>

您的产品:



45-2T00.10E0.000 操作器

正面

正面尺寸: Ø 30 mm

正面形式: 圆形

安装

设计: 凸起的

安装开孔: Ø 22.3 mm

安装类型: 面板安装

操作

灯罩盖颜色: 红色

灯罩盖材质: 塑料

灯罩盖形状: 平面的

灯罩透明度: 透明的

发光颜色: 红色

机械特性

重量: 0.012 kg

环境条件

正面IP等级: IP66 , IP67 , IP69K

工作温度: - 25 °C ... + 70 °C

储存温度: - 40 °C ... + 80 °C

抗冲击能力: 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
耐振动能力: 根据 IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g
耐候性: 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

证书

REACH: REACH compliant


RoHS: RoHS compliant

其他

简述: 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 30 mm, 圆形, IP66 , IP67 , IP69K, 红色

外壳材质: 塑料

接线图:



安装开孔:



外形尺寸:

