


Adaptateur pour détecteurs capacitifs

MOUNTING ADAPTER G3/4",POM



Application

Tenue en pression	8 bar	0,8 MPa
-------------------	-------	---------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Données mécaniques

Poids	[g]	22
Dimensions	[mm]	G 3/4 / L = 50
Désignation du filetage		G 3/4
Matières		Adaptateur: POM
Couple de serrage	[Nm]	5
Raccordement capteurs		taraudage M18 x 1 taraudage
Raccord process		taraudage G 3/4 filetage extérieur

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------