

CARACTERÍSTICAS

- Acero de alta calidad
- Panel frontal de dos capas
- Carcasa con recubrimiento de polvo
- Diseño preciso
- Estándar de fabricación de alta calidad

Caja RS Pro ventilada para montaje en rack, 4U, 84 HP, altura 177mm, 335mm de profundidad

Código RS 665-7728



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Presentamos las cajas de montaje en rack RS Pro PF19, una serie de cajas electrónicas de alta calidad y altas prestaciones, adecuadas para una amplia gama de usos. Fabricadas con una mezcla de acero laminado de alta calidad y paneles de aluminio ligero, estas cajas de montaje en rack ofrecen una construcción resistente y, combinadas con el acabado con recubrimiento de polvo resistente, proporcionan una larga vida útil del producto incluso en entornos hostiles. Las cajas son fáciles de usar y montar, gracias a su fabricación de precisión y diseño bien diseñado. Además, los materiales de alta calidad que se utilizan para fabricar esta caja RS Pro ofrecen un producto con un acabado resistente y estéticamente agradable, adecuado para una amplia gama de aplicaciones tanto en el hogar como en la industria.

Especificaciones


Montaje	Montaje en rack
Unidades de bastidor	4U
Material	Acero
Paso horizontal	84HP
Ventilación	Sí
Asas, tiradores	Sí
Color	Negro
Para usar con	En condiciones exteriores y exposición a los elementos
Tamaño del rack	Media anchura
Características	La gama de cajas PF19 está disponible en una amplia variedad de tamaños
A prueba de sonido	No
Ventilador incluido	No

Especificaciones mecánicas

Dimensión	177mm x 482,6 mm x 335mm
Altura	177mm
Profundidad	335mm
Anchura	482.6mm

Aprobaciones

Declaraciones	Certificado de conformidad RoHS
Se cumplen los estándares	IEC 297 / EIA RS-310 C1977 / DIN 41494 / ASTM D610-01 / ASTM B117



PF 19 inches Part List :


Item	Material	Contents of Kit					
		1U	2U	3U	4U	5U	6U
1. Top / Base Panel	Mild steel 1.2 MM	2	2	2	2	2	2
2. General Purpose Bar (90mm/other models)	Zinc plate steel 0.9 MM	4/8	8	8	8	8	8
3. Inside Front/ Rear Panel	AL (0.9/1.2 MM)	2 (0.9)	2 (0.9)	2(1.2)	2(1.2)	2(1.2)	2(1.2)
4. Side Panel	Mild Steel 0.9 MM	2	2	2	2	2	2
5. Front Panel	AL 3.0 MM	1	1	1	1	1	1
6. Handle	AL extruded	2	2	2	2	2	2
7. Umbrella Phillips screw	M3x6	28	28, 32	16	16	16	16
8. Umbrella Phillips screw	M4x8	-	-	16	16	16	16
9. Flat Head screw	M3x12 with nut	12	12	-	-	-	-
10. Flat Head screw	M3x15	-	-	12	12	12	12
11. Round Head screw	M5x15 with nut	-	4	4	4	4	4
12. Hex screw	M5x15 with nut	4	-	-	-	-	-

Note : Torque 7 in lbs for screw M3
Torque 10 in lbs for screw M4

Available Dimensions :

There are 24 different sizes and configurations which are available in :

- Height : 1.5U to 6U (B)
- Width : 482 (A)
- Depth : 90, 245, 335, 425 and 465 (D)



RS Stock No.	Model	Front Panel (A x B)	Handle Height	Cabinet (E x D x C)
665-7706	1U-D0	483 x 44	25	425x90x39 mm
665-7700	1U-D1	483 x 44	25	425x245x39 mm
665-7719	2U-D1	483 x 88	60	425x245x83 mm
665-7712	2U-D2	483 x 88	60	425x335x83 mm
665-7716	3U-D2	483 x 133	90	425x335x128 mm
665-7725	3U-D3	483 x 133	90	425x425x128 mm
665-7728	4U-D2	483 x 177	130	425x335x172 mm
665-7722	4U-D3	483 x 177	130	425x425x172 mm
665-7731	5U-D3	483 x 222	130	425x425x217 mm
665-7734	6U-D3	483 x 266	130	425x425x261 mm
665-7738	6U-D4	483 x 266	130	425x465x261 mm