

## 特点

- Pozidriv 头型，用于改进螺丝刀把手
- 盘头设计，用于扁平轴承表面
- A2 不锈钢
- 易于清洁
- 符合 DIN 7985 标准

## RS Pro ， M2 盘头， 6mm 不锈钢 Pozidriv A2 304

RS 号： 738-2716



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro 的高质量盘头机用螺钉具有多用途 Pozidriv 凹槽，可在拧紧时提供出色的抓持力。此款机用螺钉具有公制螺纹，由高质量 A2 不锈钢制成，具有出色的耐磨性和耐腐蚀性。

### 一般规格

头部形状	平移
驱动器类型	米字
应用	食品加工和酿造设备，家用电器，建筑紧固件和固定件，医疗设备，非盐水航海应用

### 机械规格

螺纹尺寸（公制）	M2.5
长度公制	6mm
材料	不锈钢
不锈钢类型	A2 304
螺距	0.45mm
头直径	5mm
头高	2.12mm
规格	DIN 7985



d1	M1.6	M2	M2.5	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8
d2	3.20	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	10.00	12.00	16.00
k	1.42	1.72	2.12	2.52	2.82	3.25	3.95	4.75	6.15
Recess no.	0	1	1	1	2	2	2	3	4

