


## CARACTERISTIQUES

- 
- 
- 
- 
- 

## Etiquette sensible à la température non réversible de RS PRO, 71 à 110 °C, 8 niveaux

RS code commande : 555-409



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été

testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Ces étiquettes à adhésif sensible à la température de RS PRO sont un moyen rapide et facile d'enregistrer la température maximale atteinte par une surface. En tant que tel, il est idéal pour les opérations d'entretien où un œil proche doit être maintenu à la température de surface des machines, ou pour les applications de test dans les industries telles que l'aéronautique.

## Caractéristiques

<b>Nombre de niveaux de température</b>	8
<b>Orientation</b>	Vertical
<b>Réversible</b>	Irréversibles
<b>Echelle</b>	°C
<b>Durée de stockage</b>	24 mois
<b>Surface ou support</b>	Polyester
<b>Type d'adhésif</b>	Acrylique
<b>Matériau de changement de couleur</b>	Non toxique, cristallin blanc, adhésion à l'adhésif acrylique
<b>Tolérance</b>	±1 °C, ±1,5 °C.
<b>Film de couverture</b>	Polyester
<b>Stockage</b>	A stocker à température ambiante
<b>Sensible à la pression</b>	Non
<b>Applications</b>	Industrie alimentaire, Produits pharmaceutiques, Produits médicaux, Equipement industriel, Livraison et emballage pour les marchandises sensibles

## Spécifications mécaniques

<b>Dimensions</b>	18 mm x 51 mm
-------------------	---------------

<b>Longueur de l'étiquette</b>	18mm
<b>Largeur d'étiquette</b>	51mm

## Spécifications de l'environnement de

<b>Sensibilité de température minimale</b>	71 °C
<b>Sensibilité de température maximale</b>	110 °C

## Accessoires

Nom de l'élément	Description de l'article	Quantité
Etiquette d'indicateur de temps	Etiquette indicateur de temps non réversible, 19 x 40 mm 3 mois	1 boîte de 100
Etiquette d'indicateur de temps	Etiquette d'indicateur de temps non réversible 19 x 40 Mm 6 Mois	1 boîte de 100
Etiquette d'indicateur de temps	Etiquette indicateur de temps non réversible 19 x 40 mm 12 mois	1 boîte de 100
Etiquette d'indicateur de temps	Etiquette indicateur de temps non réversible 19 x 40 mm 1 mois	1 boîte de 100

**Physical Properties:**

(Not for specification purposes)

	Low Temperatures (171°C and below)	Mid Temperatures (177°C to 210°C)	High Temperatures (210°C+)
Adhesive Type	Acrylic	Modified Acrylic	Modified Acrylic
Carrier	Polyester	Tissue	Tissue
Covering Film	Polyester	Kaladex	Polyimide
Colour Change Material	Non-toxic, white crystalline solid on a black absorbent backing, adhered with acrylic adhesive		
Tolerance	29 to 99°C = ±1°C, 100 to 154°C = ±1.5°C and 160 to 280°C = ±1% +1°C		
Shelf Life	Temperatures from 29 – 34°C / 84 – 93°F = 6 months storage life, providing they are stored in a refrigerator inside a sealed bag. Temperatures from 37 – 49°C / 99 – 120°F = 12 months storage life, providing they are stored in a refrigerator inside a sealed bag. Temperatures from 54 – 290° / 130 – 554°F = 24 months storage life, store at room temperature & Humidity (i.e. 20°C/68°F & 50% relative humidity)		

RS Order Code	Description	Temperatures	Dimensions
555392	8 Level Range A	37-65°C	51mm x 18mm
555409	8 Level Range B	71-110°C	51mm x 18mm
555415	8 Level Range C	116-154°C	51mm x 18mm
555421	8 Level Range D	160-199°C	51mm x 18mm
555437	8 Level Range E	204-260°C	51mm x 18mm