

CARATTERISTICHE

- In grado di resistere a oli, grassi e solventi
- Leggerezza
- ability di auto-estingu
- Resistente all'usura
- Non conduttivo

Dado esagonale in nylon RS Pro, semplice M6

Codice RS: 525-701



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Un dado esagonale RS PRO è un dado a sei lati per il fissaggio di viti e bulloni in modo saldo ed efficace. Sono i più comuni elementi di fissaggio esagonali che presentano filettature interne avvitabili sul gambo di un bullone o di una vite senza dado esagonale. Questi dadi esagonali metrici sono disponibili in una varietà di misure che vanno da M2 a M12.

Questa gamma include i seguenti tipi di dadi esagonali:

528-126 – M2

528-132 – M2.5

525-701 – M3

525-717 – M4

525-723 – M5

528-148 – M6

280-482 – M8

280-509 – M10


280-515 – M12

Specifiche generali

Dimensione filettatura	M3
Materiale	Nylon
Tipo	Pieno
Fine	Semplice
Applicazioni	Gruppi ad alta tensione, applicazioni elettroniche

Specifiche meccaniche

Larghezza	5.5mm
------------------	-------



RS Stock No.	Size	Width
525701	M3	5.4mm
525717	M4	6.9mm
525723	M5	7.9mm