


连接电缆

NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET

产品代号：8040453

FESTO



技术参数

特性	值
符合标准	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
电接口 1	直列式插头, M12x1, 4 针, D编码
电接口 2	直列式插头, RJ45, 4 针
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
40° C时的可接受电流负载	1.76 A
电泳强度	0.8 kV
传输特性	符合第5大类, EN 50173, 等级 D 符合第5大类, ISO/IEC 11801, 等级 D
以太网电缆规格	型号: CAT 5
电缆长度	5 m
电缆属性	适合于拖链
电缆的测试条件	弯折强度符合 Festo 标准 测试条件根据需要而定 能源链条: 2 百万次循环, 弯曲半径 100 mm
电缆的最小弯折半径	100 mm
电缆直径	6.7 mm
电缆结构	2x(2x0, 34)
导体的额定截面	0.34 mm ²
防护等级	IP20
特殊特性	油阻
环境温度	-25 ... 80 ° C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-20 ... 60 ° C
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
电缆外套颜色	绿色
材料信息, 壳体	镀镍黄铜 PA TPE-U(PUR)
壳体颜色	黑色
材料信息, 电气触片	黄铜 镀金
材料信息, 绝缘层	PE
材料信息, 螺纹套筒	牙铸锌