



Handgereedschap voor metalen bundelbanden MLT-serie

- MTT4 tot bandbreedte 12 mm

Hoofdkenmerken

- MTT4, robuust metalen gereedschap
- eenvoudig te bedienen
- spankracht en moment van afsnijden wordt door bediener bepaald



MTT4.

TYPE	Bandbreedte max. (G)	Bundelband dikte	Gewicht	Artikelnr.
MTT4	12,0	0,7	0,78 kg	110-04000

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Handgereedschap voor metalen bundelbanden

- THT tot bandbreedte 7,9 mm

Hoofdkenmerken

- ergonomisch T-ontwerp met rubberen greep
- geschikt voor MBT-bundelbanden van 4,6 en 7,9 mm breed
- eenvoudig sluitmechanisme: rolt de band snel op zonder af te snijden



T-Handle verwerkingsgereedschap.

TYPE	Bandbreedte max. (G)	Bundelband dikte	Gewicht	Artikelnr.
THT Tool	7,9	1,0	0,145 kg	110-09970

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.