

Nombre de contacts

6-64




Connecteurs femelles

Identification Nombre de contacts Référence Dessin Dimensions en mm

Connecteur femelle avec polarisation centrale

sans barrette antitraction



Nombre de contacts	avec passage traversant	sans passage traversant
6	09 18 506 □ 803	09 18 506 □ 804
10	09 18 510 □ 803	09 18 510 □ 804
14	09 18 514 □ 803	09 18 514 □ 804
16	09 18 516 □ 803	09 18 516 □ 804
20	09 18 520 □ 803	09 18 520 □ 804
26	09 18 526 □ 803	09 18 526 □ 804
34	09 18 534 □ 803	09 18 534 □ 804
40	09 18 540 □ 803	09 18 540 □ 804
50	09 18 550 □ 803	09 18 550 □ 804
60	09 18 560 □ 803	09 18 560 □ 804
64	09 18 564 □ 803	09 18 564 □ 804




avec barrette antitraction



Nombre de contacts	avec passage traversant	sans passage traversant
6	09 18 506 □ 813	09 18 506 □ 814*
10	09 18 510 □ 813	09 18 510 □ 814*
14	09 18 514 □ 813	09 18 514 □ 814*
16	09 18 516 □ 813	09 18 516 □ 814*
20	09 18 520 □ 813	09 18 520 □ 814*
26	09 18 526 □ 813	09 18 526 □ 814*
34	09 18 534 □ 813	09 18 534 □ 814*
40	09 18 540 □ 813	09 18 540 □ 814*
50	09 18 550 □ 813	09 18 550 □ 814*
60	09 18 560 □ 813	09 18 560 □ 814*
64	09 18 564 □ 813	09 18 564 □ 814*

avec passage traversant


sans passage traversant



Barrette antitraction en option


Connecteur femelle sans polarisation centrale

sans barrette antitraction





Nombre de contacts	avec passage traversant	sans passage traversant
10	09 18 510 □ 805*	09 18 510 □ 806*
14	09 18 514 □ 805*	09 18 514 □ 806*
16	09 18 516 □ 805*	09 18 516 □ 806*
20	09 18 520 □ 805*	09 18 520 □ 806*
26	09 18 526 □ 805*	09 18 526 □ 806*
34	09 18 534 □ 805*	09 18 534 □ 806*
40	09 18 540 □ 805*	09 18 540 □ 806*
50	09 18 550 □ 805*	09 18 550 □ 806*
60	09 18 560 □ 805*	09 18 560 □ 806*
64	09 18 564 □ 805*	09 18 564 □ 806*

avec barrette antitraction



Nombre de contacts	avec passage traversant	sans passage traversant
10	09 18 510 □ 815*	09 18 510 □ 816*
14	09 18 514 □ 815*	09 18 514 □ 816*
16	09 18 516 □ 815*	09 18 516 □ 816*
20	09 18 520 □ 815*	09 18 520 □ 816*
26	09 18 526 □ 815*	09 18 526 □ 816*
34	09 18 534 □ 815*	09 18 534 □ 816*
40	09 18 540 □ 815*	09 18 540 □ 816*
50	09 18 550 □ 815*	09 18 550 □ 816*
60	09 18 560 □ 815*	09 18 560 □ 816*
64	09 18 564 □ 815*	09 18 564 □ 816*



Barrette antitraction en option

Nbre. de contacts	6	10	14	16	20	26	34	40	50	60	64
A	12,2	17,3	22,4	24,9	30,0	37,6	47,8	55,4	68,1	80,8	85,9
B	5,08	10,16	15,24	17,78	22,86	30,48	40,64	48,26	60,96	73,66	78,74

- 1) Repère du contact no. 1
- 2) Connecteur femelle à 6, 10 et 14 pôles sans fente de polarisation
- 3) Contact femelle à 6 pôles sans fente de polarisation
- 4) 6 pôles: 2,0 mm