



Usages multiples



Applications légères

Gants résistants à l'abrasion et à la déchirure, offrant une bonne préhension et une grande tactilité

- **Durabilité accrue** : Renforcés par une enduction PU, les gants de sécurité EDGE® 48-129 offrent une résistance à l'abrasion EN niveau 4, une bonne préhension et une grande tactilité dans des environnements secs ou légèrement huileux.
- **Dextérité accrue** : Les gants industriels EDGE® 48-129 sont composés d'une doublure en tricot sans couture et d'un poignet en tricot élastique enduit de PU gris, qui offrent une meilleure flexibilité et une plus grande dextérité que les gants en toile de coton et en coton épais.
- **Amélioration de l'aspect pratique** : Composés d'une doublure en polyester gris de calibre 15, ces gants de travail résistants à la déchirure constituent une solution efficace et économique pour les travaux légers.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Électronique
- Énergie
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Recyclage et élimination des déchets
- Transport

Applications

- Assemblage de petites pièces
- Manutention générale
- Conditionnement
- Contrôle qualité

Principales propriétés

- **Revêtement en polyuréthane :** Performances mécaniques et protection assurées
- **Une conception sans faille :** Flexibilité de l'ajustement de la forme, précision accrue de la manipulation
- **Doublure en polyester de calibre 15 :** Pour des gants de protection robustes et légers

Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4121A

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
EDGE® 48-129	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Polyuréthane Matériau du support: Polyester Modèle de manchette: Poignet tricot	15	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	215-270 mm ; 8,46-10,63 po	Gris	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.