

特点

- 柔性 Durable H05VV - f 通用电缆，带绞合线芯和 pvc 绝缘和护套
- 完全模制 iec C14 插头、确保强度和耐用性
- 集成应力消除、用于连接支撑和保护
- 末端接、可在安装电器时提供灵活性和便利性

RS 5m PRO 电缆、C14、iec 至无端口、10 a、250 v

RS 号: 445-740



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS PRO 的高品质耐用电源线组件或电源线，用于将设备连接到主电源。此电源线一端与连接到设备的 iec C14 型连接器端接。此电源线的另一端末端端接、可在方便时连接到电源插头。电源线具有集成的应力消除装置，可为连接器提供额外的保护和支撑，并防止因过度弯曲而造成的损坏

一般规格

连接器 a	C14, IEC
接头 b	无端口
护套颜色	黑色
连接器 a 型	iec
电源插头类型	iec 60320 C14
电源插座类型	iec 60320 C13
连接器 b 型	BS 1363
火灾行为	阻燃
外层护套材料	pvc
接头 a 角度	直向
接头 b 角度	直角
接头 a 性别	公
接头 b 极性	
接线端子	黄铜
导体	3 线
应用	diy 和家居装修维护工作家庭娱乐（电视、卫星盒、路由器等） 工业机器和设备办公桌（监控器、计算机、电话）任何需要由电源供电的电气设备

电气规格

额定电流	10A
额定电压	250V
绝缘电阻	>10MΩ
电缆固定	0.5mm ² -1mm ² >30N 1.25mm ² -1.5mm ² >60N
电气强度	2.5kV 50Hz
安全测试	4.4kV 50Hz
电容	95.08pF/m
电感	0.43μH/m

机械规格

长度	5m
横截面积	7mm
重量	175g
拔出力	10N-50N
量规	1.0mm ²
铜线绞线	48 股 0.202 毫米的绞线 ²

操作环境规格

最大引脚温度	65°C
--------	------

认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
符合标准	iec 60320 ; enec

