

Module interface - UM 45-D 9SUB/B - 2962722

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (<http://phoenixcontact.fr/download>)




Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur femelle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5, 9 pôles

L'figure montre la version UM 45-D37SUB/S



Données commerciales

Unité de conditionnement	1 pc
GTIN	 4 017918 087395
GTIN	4017918087395
Poids par pièce (hors emballage)	0,068 KGM
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Cotes

Largeur	54 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	42 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Généralités

Tension de service max. admissible	25 V AC
	60 V DC
Courant max. admissible (par branche)	2,5 A
	1,5 A (Pour sollicitation homogène de toutes les branches)
Nombre de pôles	9

Module interface - UM 45-D 9SUB/B - 2962722

Caractéristiques techniques

Généralités

Emplacement pour le montage	indifférent
Indice de protection	IP20

Caractéristiques de raccordement 1

Dénomination connexion	Niveau terrain
Connexion selon la norme	CEI / EN
Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	6 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Section conduct. AWG	26 ... 16

Normes et spécifications


Connexion selon la norme	CUL
Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178
Tension d'isolement assignée	125 V
Tension de choc assignée	1,2 kV
Isolant	Isolation fonctionnelle
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	La déclaration du fabricant dans l'onglet « Downloads » contient des informations détaillées sur les substances dangereuses.

Schémas

Schéma de connexion



Module interface - UM 45-D 9SUB/B - 2962722

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250300
eCl@ss 6.0	27242600
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Homologations


Homologations

Homologations

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Homologations Ex

Détails des approbations

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Tension nominale UN	125 V		
Intensité nominale IN	2,5 A		
mm ² /AWG/kcmil	30-14		

Module interface - UM 45-D 9SUB/B - 2962722

Homologations

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Tension nominale UN		125 V	
Intensité nominale IN		2,5 A	
mm ² /AWG/kcmil		30-14	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	--

Accessoires

Accessoires

Câble préconfectionné

Câble - CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2299987



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB (1x 9-pôles); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 9-pôles); longueur de câble: 0,5 m

Câble - CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2299990



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB (1x 9-pôles); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 9-pôles); longueur de câble: 1 m

Câble - CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2300009



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB (1x 9-pôles); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 9-pôles); longueur de câble: 1,5 m

Module interface - UM 45-D 9SUB/B - 2962722

Accessoires

Câble - CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302010



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB (1x 9-pôles); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 9-pôles); longueur de câble: 2 m

Câble - CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302023



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB (1x 9-pôles); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 9-pôles); longueur de câble: 3 m

Câble - CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302036



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB (1x 9-pôles); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 9-pôles); longueur de câble: 4 m

Câble - CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302049



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB (1x 9-pôles); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 9-pôles); longueur de câble: 6 m

Câble - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Câble rond blindé préconfectionné, équipé d'1 connecteur D-SUB mâle et d'1 connecteur D-SUB femelle, longueur variable

Module interface - UM 45-D 9SUB/B - 2962722

Accessoires

Câble - CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - 2302434



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs D-SUB mâles, longueur variable

Câble - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 2926360



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Fils individuels (9-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 9-pôles); longueur de câble: 0,5 m

Câble - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 2926373



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Fils individuels (9-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 9-pôles); longueur de câble: 1 m

Câble - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926386



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Fils individuels (9-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 9-pôles); longueur de câble: 1,5 m

Câble - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 2926399



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Fils individuels (9-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 9-pôles); longueur de câble: 2 m

Module interface - UM 45-D 9SUB/B - 2962722

Accessoires

Câble - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 2926409



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Fils individuels (9-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 9-pôles); longueur de câble: 3 m

Câble - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 2926412



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Fils individuels (9-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 9-pôles); longueur de câble: 4 m

Câble - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 2926425



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Fils individuels (9-pôles); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 9-pôles); longueur de câble: 6 m

Câble - CABLE-D- 9SUB-M-OE-0,25-S/... - 2900909



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1: Fils individuels (9-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 9-pôles); longueur de câble: variable