

Presentazione

Gamma	Odace
Tipo prodotto	Presa dati
Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame and central plate
Tipo di prese dati	RJ45 8 contatti cat.6a <= 500 MHz
Tipo di imballo	Paint cover

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Numero di prese	1
Organizzazione dei collegamenti	Doppino schermato
Tipo schermatura cavo	STP
Compatibilità del prodotto	Infraplus Actassi s-one
Tipologia fissaggio	Con viti
Colore	Cobalt blue
Finitura superficie	Opaco
Collegamenti - morsetti	IDC
Numero di terminali	1
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centro piastra PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	41,7 mm
Profondità di incasso	25,7 mm
Peso netto	0,059 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Temperatura ambiente	5...35 °C
Norme di riferimento	IEC 60603-7 ANSI/TIA/EIA-568-B-2 EN 50173-1 TIA/EIA-568 IEC 60603-7-5 ISO/IEC 11801 ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1
Grado di protezione ip	IP21
Grado di protezione IK	IK04

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina