

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable 316
- Conexión de 150 lb
- Con extremo roscado cónico BSPT
- La boquilla hexagonal está fabricada de tubo S/40

Tetina hexagonal de acero inoxidable RS Pro 3/4in R(T) macho X 3/4in R(T) macho 1,71 pulg

Código RS: 499-3057



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

RS Pro presenta una serie de racores roscados de acero inoxidable adecuados para aplicaciones que requieren una conexión de tubo segura y fiable. Muy utilizado en la industria de fontanería, el agua y el gas fluirán en una construcción herméticamente sellada. Estas conexiones están fabricadas de acero inoxidable 316 durable e incorporan una boquilla hexagonal para asegurar una conexión simple y segura para el trabajo de tuberías y mangueras. Todos los modelos son muy fiables y de excelente calidad.

Especificaciones

Conexión 1	3/4 pulg. R macho
Conexión 2	3/4 pulg. R macho
Forma	Hexagonal
Tipo de conexión	Racor
Tamaño de rosca 1	3/4 pulg.
Tamaño de rosca 2	3/4 pulg.
Género de conexión 1	Macho
Sexo de conexión 2	Macho
Estándar de rosca 1	R (cono)
Estándar de rosca 2	R
Material	Acero inoxidable 316
Aplicación	En toda la casa (baño, cocina, etc.) cualquier edificio con agua corriente, calefacción o gas; redes de alcantarillado y metro; barcos y barcos; motores de automóviles

Especificaciones mecánicas

Longitud	1.71 in
Tamaño hexadecimal	1.14 in

