

Starfix™

embouts de câblage



Tableau de correspondances et dimensions p. 435

Réf.	Embouts à collerette isolante			
	Permettent d'assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d'un conducteur souple Partie active en cuivre électrolytique étamé Conformes à la norme NF C 63-023			
	Simple en bandes			
	Section (mm ²)	Couleur	Nbre d'embouts par bande ou sachet	Nbre de bandes ou sachets
0 376 50	0,25	turquoise	50	10
0 376 60	0,34	vert	50	10
0 376 61	0,5	blanc	40	12
0 376 62	0,75	bleu	40	12
0 376 63	1	rouge	40	25
0 376 64	1,5	noir	40	25
0 376 66	2,5	gris	40	25
0 376 67	4	orange	25	10
0 376 68	6	vert	25	10
	Simple unitaires - livrés en sachet			
0 377 50	0,25	turquoise	100	5
0 377 60	0,34	vert	100	5
0 377 61	0,5	blanc	100	10
0 377 62	0,75	bleu	100	10
0 377 63	1	rouge	100	10
0 377 64	1,5	noir	100	10
0 377 66	2,5	gris	100	10
0 377 67	4	orange	50	5
0 377 68	6	vert	50	5
	Simple unitaires			
0 376 69	10	brun		
0 376 72 ¹	16	blanc		
0 376 70	16	blanc		
0 376 71	25	noir		
0 376 77	35	rouge		
0 376 78	50	bleu		
	Doubles unitaires			
0 376 87	2 x 0,75	bleu		
0 376 88	2 x 1	rouge		
0 376 89	2 x 1,5	noir		
0 376 90	2 x 2,5	gris		
	Simple en rouleau			
	Grande capacité étudiée pour un réapprovisionnement moins fréquent Recharge translucide à monter directement sur la pince réf. 0 376 09			
	Section (mm ²)	Couleur	Nbre. embouts/recharge	
0 376 41	0,5	blanc	300	
0 376 42	0,75	bleu	300	
0 376 43	1	rouge	300	
0 376 44	1,5	noir	300	
0 376 45	2,5	gris	250	

1 : Embout court

Starfix™

pinces



Mise en œuvre des pinces p. 435

Réf.	Pinces à sertir pour embouts en bandes
	Assurent simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm ²
	Pince Starfix pour sections 0,25 et 0,34 mm²
0 376 08	Livrée avec son chargeur vide
	Pince Starfix pour sections 0,5 à 2,5 mm²
0 376 09	Livrée avec son chargeur vide
0 376 39	Mallette assortie composée de : - 1 pince Starfix réf. 0 376 09 avec son chargeur vide - 120 embouts de 0,5 mm ² - 120 embouts de 0,75 mm ² - 240 embouts de 1 mm ² - 320 embouts de 1,5 mm ² - 200 embouts de 2,5 mm ²
	Pince Starfix pour sections 4 à 6 mm²
0 376 10	Livrée avec son chargeur vide
	Pince multifonctions Starfix S pour sections 0,5 à 2,5 mm²
0 376 97	Permet sans changer d'outil de : couper, dénuder, torsader et sertir le fil Livrée avec 5 chargeurs vides
	Pinces à sertir 4 points pour embouts simples ou doubles unitaires
	Pour droitier ou gaucher
	Pince Starfix pour sections 0,25 à 6 mm²
	Permet le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm ²
0 376 06	Pince à cliquet débrayable, sertissage en bout
	Pince Starfix pour sections 10 à 50 mm²
0 376 92	Malette composée de : - 1 pince Starfix à cliquet débrayable pour embouts unitaires de 10 à 50 mm ² - 30 embouts de 10 mm ² - 20 embouts de 16 mm ² - 15 embouts de 25 mm ² - 10 embouts de 35 mm ² - 10 embouts de 50 mm ²