




Afficher les détails du produit dans medias

10.11.2025, 03:12:51 UTC

SCHAFFLER





## KBO12-PP-AS

### Douille à billes

Douille à billes KBO..-PP-AS, série massive, version ouverte, avec racleur des 2 côtés, regraissable, version protégée contre la corrosion possible

## Information technique



### Votre alternative produit actuelle

Size code 12

### dimensions principale & données de performance

F\_W 12 mm Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes

D 22 mm Diamètre extérieur

L 32 mm Longueur

h12 Tolérance

C\_max 600 N Capacité de charge dyn.

C\_0 max 445 N Capacité de charge stat.

≈m 28,99 g Poids



Afficher les détails du produit dans medias

10.11.2025, 03:12:51 UTC

SCHAFFLER

### Cotes de montage

B_2	7,7 mm	Largeur de l'ouverture du secteur
L_2	22,6 mm	
H13		Tolérance
B_L2	1,3 mm	
D_N	21 mm	
T_4	1,2 mm	
N_4	2,2 mm	
N_2	1,5 mm	
$\alpha$	78 °	Angle d'ouverture du secteur
$\beta$	64 °	
4		Nombre de rangées de billes