


产品参数表

规格



TeSys Deca 浪涌抑制模器, 12...250 V DC

LA4DC1U

主要信息

产品系列	TeSys
产品短名	LA4D
产品类型	线圈浪涌抑制模块
适用范围	3P LP1D09...LP1D32

补充信息

安装类型	螺钉固定
浪涌抑制技术	续流二极管
控制回路电压 [Uc]	24...250 V DC
最大峰值电压	1 Uc

环境

运行温度	-25...55 °C
贮存环境温度	-40...80 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.8 cm
Package 1 Width	4.2 cm
Package 1 Length	5.1 cm
Package 1 Weight	14.0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	78
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	15.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	1.308 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

免责声明：本文档不构成要约或用于确定使用户应使用的产品的适用性或可靠性



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

透明

RoHS/REACH

健康安全绩效

✓ Reach (不含 Svhc)	
✓ 无有毒重金属	
✓ 无汞	
✓ Rohs 豁免信息	是

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合 欧盟ROHS声明
中国 Rohs 管理办法	中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
环境披露	产品环境文件
Weee	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料	无需具体的回收操作