


26 12 200 T




Platspitse tang met zijsnijder met bevestigingshaak met bevestigingshaak



- Elastische punten: stabiele vorm ook bij zware belasting
- Zeer belastbaar, elastische precisie bekken
- Vlakronde, lange, spits toelopende bekken
- Met lemmeten (hardheid ca. 61 HRC) voor zachte, middelharde en harde draad
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard
- Tang met bevestigingshaak om een valveiligheid aan te brengen



Artikel-nr.	26 12 200 T
EAN	4003773079989
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valveiligheid aan te brengen
Type	1
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø mm	3,2
Snijcapaciteiten harde draad (diameter) Ø mm	2,2
T1 mm	9,5
W3 mm	18,0
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	73,0
Lengte mm	200
Gewicht netto g	200



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen