

Hoja de características del producto

Características

PKY32F435

Clavija panel angulada PK Patrika conexión 32 A
IP44 380 V 3P+N+T 50-60 Hz



Principal

Gama	PratiKa ((*))
Tipo de producto o componente	Toma
Nombre corto del dispositivo	Toma PratiKa
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	3P+N+E
Tipo de red	AC
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Tipo de montaje	Montado en panel
Forma del enchufe, toma y estación de control	En ángulo
[In] Corriente nominal	32 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	380...415 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	6 h
Material de toma y enchufe	Polímero autoextinguible de ingeniería carcasa :
Material de los contactos	Bronce manguitos :
Conexiones - terminales	Conexión rápida
Sección de cable	2,5...10 mm ²
Peso del producto	0.272 kg
Dimensión de la base	91 x 100 mm
Altura	100 mm
Anchura	90 mm
Profundidad	119 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Código color de tensión	Rojo

Entorno

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
--------	----------------------------

Grado de protección IP	IP44 de acuerdo con IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 de acuerdo con EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C (86400 s)

Información Logística

País de Origen	Italia
----------------	--------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------