

## Information produit

# 03 02 180 SB

## Pince universelle

DIN ISO 5746



- Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente
- Avec tranchants pour fils doux et durs
- Tranchants longs pour câbles épais
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC
- Acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



### Informations générales

Réf.	03 02 180 SB
EAN	4003773010647
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	276 g
Dimensions	180 x 84 x 25 mm
Norme	DIN ISO 5746
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,4 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 2,2 mm
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	Ø 12,0 mm
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	16,0 mm <sup>2</sup>

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*



