

Convertitore media fibra multimodale 10/100 Mbps ST 2 km

Product ID: ET90110ST2



Il convertitore multimediale a fibra multimodale 10/100 Mbps (ST, 2 km) ET90110ST2 permette di estendere una rete Fast Ethernet (10/100 Mbps) tramite la fibra multimodale fino a 2 km di distanza.

Una conveniente soluzione per il collegamento di una rete Ethernet 10/100 Mbps (10/100Base-T) a segmenti di rete remoti tramite una dorsale in fibra 100Base-FX. Progettato per offrire una duratura e conveniente soluzione da Ethernet a fibra, il convertitore Ethernet a fibra ST presenta uno chassis interamente in acciaio e una semplice installazione plug-and-play con esigenze di configurazione minime.

Per una maggiore versatilità, questo convertitore multimediale per fibra supporta il funzionamento indipendente o l'installazione in chassis da 20 slot o per montaggio in rack 2U (ETCHS2U).

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Offre connettività a utenti o segmenti di rete in aree isolate di larghi complessi o altri edifici
- Ideale per le connessioni sicure richieste dagli enti pubblici in cui non sono ammesse interferenze elettromagnetiche
- Permette la connessione alla sede centrale di sistemi di controllo/monitoraggio del traffico posti a notevoli distanze
- Permette di estendere la connettività di rete ad aree remote come stadi, auditorium o altre sedi
- Converte i segnali in fibra ottica 100Base-FX in Ethernet 10/100Base-T tramite un cavo in fibra multimodale

Features

- Supporta il funzionamento indipendente o l'installazione in chassis per montaggio in rack ETCHS2U
- Una soluzione conveniente per estendere/collegare le reti utilizzando cavi in fibra
- Le funzioni avanzate comprendono la tecnologia Link loss forwarding, il monitoraggio remoto dello stato e due lunghezze dei frame
- Supporta una lunghezza massima del cavo in fibra di 2 km
- Supporto delle modalità operative full-duplex e half-duplex
- Installazione rapida e semplice, facile da utilizzare

Hardware	Warranty	2 Years
	PoE	No
	WDM	No
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	Distanza di trasferimento max	2 km (1.2 mi)
	Lunghezza d'onda	1310nm
	Massima velocità di trasferimento dati	200 Mbps (modalità Full Duplex)
	Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex
	Tipo fibra	Multimodale
Connettore/i	Connettori unità locale	1 - RJ-45 Femmina
	Connettori unità remote	1 - Duplex ST in fibra ottica Femmina
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	19.2
	Corrente di uscita	1.6 A
	Corrente ingresso	0.48 A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	10~90% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.9 in [24 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	3.4 in [87 mm]
	Lunghezza prodotto	6.1 in [154 mm]
	Peso prodotto	13.7 oz [387 g]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	26.7 oz [757 g]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Convertitore multimediale fibra
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
		1 - Grounding Screw
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.