

特点

- 自锁
- 安装起来快捷又简单
- 可通过手动或工具拧紧
- 提供多种颜色可供选择
- 用于将物品固定在一起的紧固件

RS PRO 金属聚酯涂层不锈钢 滚珠电缆扎带， 360mm x 7.9mm

RS 库存号： 547-4377



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

这些电缆扎带由不锈钢制成，具有极佳的耐磨性，耐腐蚀性，耐辐射性，耐候性和耐极端温度。它们有更大的负载承载能力，可用于一般捆扎应用。RS PRO 系列多种多样，有各种尺寸和长度可满足您的所有要求，包括黑色和金属。

一般规格

类型	滚珠
颜色	金属
材料	聚酯涂层不锈钢
应用	一般捆扎应用，航海，化学，石油和天然气，维护
耐受	腐蚀，辐射和磨损，风化
最低工作温度	-80°C
最高工作温度	150°C
火灾行为	无卤，阻燃
数量	100

机械规格

长度	360mm
宽度	7.9mm
拉伸强度	539N
最大捆绑包强度	100mm

认证

符合标准	DNV , Lloyd , UL , ABS
------	------------------------



Non-Releaseable Stainless Steel Cable Tie

RS Part No.	Length mm	Width mm	Max Bundle Dia
1595329	360	4.6	100
1595313	200	7.9	50
1595357	150	4.6	50
1595335	360	7.9	100
5474305	520	4.6	150
5474311	520	7.9	150
7436162	680	4.6	200
7436166	380	7.9	200
7436172	1000	4.6	300
7436178	840	7.9	250
7436181	1000	7.9	300

Coated Stainless Steel Cable Tie

RS Part No	Length mm	Width mm	Max Bundle Dia
5474327	150	4.6	50
5474333	360	4.6	100
5474349	250	4.6	150
5474355	200	7.9	50
5474377	360	7.9	100
5474383	520	7.9	150