

ECO SST CL P 46 W 240 V E14

CLASSIC ECO SUPERSTAR P | Halogeenlampen, klassieke mini balvorm



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Sfeerverlichting
- Ingangsverlichting
- Spiegelverlichting

Productvoordelen

- Eenvoudige rechtstreekse vervanging voor conventionele gloeilampen
- Dezelfde aangename lichtkwaliteit als deze van een gloeilamp
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd
- Bevat geen kwik
- UV-filter

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- 100 % dimbaar
- Perfecte kleurweergave-index (R_a : 100)



Technische data

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	46.00 W
Nominale spanning	240 V
Constructievermogen	46.00 W
Vergelijkbaar vermogen lamp	60 W
Arbeidsfactor λ	1.00
Energy consumption	46 kWh/1000h


Fotometrische data

Nominale lichtstroom	700 lm
Kleurtemperatuur	2700 K
Licht kleur volgens EN 12464-1	Warm Wit
Lichtstroom	700 lm
Kleurweergave index Ra	100
Lichtstroom einde nominale levensduur	0.80

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0.0 s
Opwarmingstijd (60 %)	0.00 s

Afmetingen



Product line drawing

Diameter	45.0 mm
Totale lengte	77.0 mm
Lengte	77.0 mm

Productdatasheet

Afstand a / LCL	60.0 mm
Buitenkolf	P45

Kleuren & materialen


Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja

Levensduur

Nominale levensduur lamp	2000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	2000 h
Aantal schakelcycli	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Aanvullende product data



Stralingsverdeling

Lampvoet	E14
----------	-----

Vermogen

Brandstand	Willekeurig
Dimbaar	Ja

Certificaten & normen

Productdatasheet

Energie efficiëntie klasse	D
-----------------------------------	---

Land-specifieke indelingen

ILCOS	HSGSP/C/UB-46-240-E14-60
Bestelcode	64543 P ECO 46W

Land specifieke informatie

Productcode	METEL-Code	SEG-No.	STK-nummer	UK Org
4008321952875	-	-	4730008	-

Productdatasheet

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (hoogte x breedte x lengte)	Volume	Gewicht
4008321767172	ECO SST CL P 46 W 240 V E14	Bliester 1	- x - x -		
4008321767189	ECO SST CL P 46 W 240 V E14	Verzenddoos 10	150 mm x 136 mm x 314 mm	6.41 dm ³	397.00 g
4008321952875	ECO SST CL P 46 W 240 V E14	Vouwdoos 1	46 mm x 46 mm x 77 mm	0.16 dm ³	22.60 g
4008321952882	ECO SST CL P 46 W 240 V E14	Verzenddoos 20	193 mm x 85 mm x 235 mm	3.86 dm ³	562.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.