

CARACTERÍSTICAS

- Hojas fabricadas de acero de cromo-vanadio de alta calidad
- La tapa giratoria permite al operador un fácil manejo y un ajuste preciso
- Forma de tres lóbulos del mango
- Ojal en el mango para Storage Options

Juego RS Pro de destornilladores hexagonales de precisión

Código RS 243-686



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por

ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

RS Pro presenta este juego de siete destornilladores de los tamaños más comunes: Destornilladores de cabeza hexagonal. Los tornillos hexagonales son muy versátiles y se pueden encontrar en cualquier cosa, desde electrodomésticos hasta construcciones de carpintería.

Especificaciones

Tipo de destornillador	Precisión
Número de piezas	7
Tipo de punta	Hexagonal
Contenido del juego	Pnzidriv: PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm
Aplicaciones	Producción mecánica e industrial, Electrónica, Consolas de apertura - Xbox/PlayStation, carpintería/carpintería, madera de fijación y metal

Especificaciones mecánicas

Tamaño de punta	Hexagonal: 0,6 mm; 0,7 mm; 1,3 mm; 1,5 mm; 2mm; 2,5 mm; 3mm
Longitud de la hoja	60mm; 100mm; 100mm; 60mm; 60mm; 60mm; 60mm
Material de la hoja	Acero de vanadio de molibdeno de cromo-silicona (svcm55)
Material de asa	Inyección doble de polipropileno/TPR
Acabado de la pala	Acabado en cromo satinado con punta negra fosfatada
Dureza	Tratamiento térmico a HRC: 55~59 grados



Selection Guide			
Pieces	Style	Size	Stock No
7	Slotted (4) Phillips (3)	1.5x50, 2.5x50, 3x5, 3x100 00x60, 0x60, 1x80	243-513
7	Slotted (4) Phillips (3)	2.5x50, 2.5x50, 3x50, 3x100 00x60, 0x60, 1x80	243-585
5	Torx	T6X60, T7x60, T8x60, T9x60, T10x100	243-692
7	Hex	0.6x60, 0.7x60, 1.3x60, 1.5x60, 2.0x60, 2.5x100, 3.0x100	243-686
5	Nut Spinner	2.5, 3, 3.2, 3.5, 4 x 60 mm	243-664

Parts	Model		Stock no.
7 to	Hex.	0.6 x 60, 0.7 x 60, 1.3 x 60, 1.5 x 60, 2.0 x 60, 2.5 x 100, 3.0 x 100	243-686
5	Nut driver	2.5, 3, 3.2, 3.5, 4 x 60 mm	243-664
5	TORX®:	T6 x 60, T7 x 60, T8 x 60, T9 x 60, T10 x 100	243 to 692
7 to	Slotted/Phillips	Slotted: 1.5 x 50, 2.5 x 50, 3 x 5, 3 x 100 ; Ph00 x 60, Ph0 x 60, Ph1 x 80	243-513