


CLES MIXTES 40B - UNITAIRE

Références unitaires



- **Design fin** : Pour un accès optimal aux espaces restreints.
- **PROFIL OGV® 12 PANS** : Maximise la surface de contact avec l'écrou pour éviter le ripage.
- **Oeil incliné à 15°** : Évite que les doigts ne rentrent en contact avec les surfaces voisines. Permet un usage sûr et confortable.
- **Fourche inclinée à 15°** : Permet un angle de reprise réduit pour une meilleure accessibilité en retournant la clé.
- **Finition matte** : Excellente résistance à la corrosion.
- **ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113**



SKU	SKU Desc	A(mm)	B(mm)	B1(mm)	C(mm)	C1(mm)	L(mm)	EAN Code
40B.6	CLE MIXTE 40B DESIGN FIN. 6 mm	6	16,2	10,4	3,7	4,5	100	3662424112447
40B.7	CLE MIXTE 40B DESIGN FIN. 7 mm	7	18,2	11,7	3,7	5	110	3662424112454
40B.8	CLE MIXTE 40B DESIGN FIN. 8 mm	8	20,2	13,2	4	5	120	3662424112461
40B.9	CLE MIXTE 40B DESIGN FIN. 9 mm	9	22,2	14,6	4	6	130	3662424112478
40B.10	CLE MIXTE 40B DESIGN FIN. 10 mm	10	23,7	16	4	6,5	140	3662424112485
40B.11	CLE MIXTE 40B DESIGN FIN. 11mm	11	25,7	17	4,7	6,5	150	3662424112492
40B.12	CLE MIXTE 40B DESIGN FIN. 12 mm	12	27,5	19	4,8	7	160	3662424112508
40B.13	CLE MIXTE 40B DESIGN FIN. 13 mm	13	28,7	20,6	5,5	7,5	170	3662424112515
40B.14	CLE MIXTE 40B DESIGN FIN. 14 mm	14	31,7	22	5,6	8	180	3662424112522
40B.15	CLE MIXTE 40B DESIGN FIN. 15 mm	15	34	23,4	5,7	8,5	190	3662424112539
40B.16	CLE MIXTE 40B DESIGN FIN. 16 mm	16	36	24,8	5,8	9	200	3662424112546
40B.17	CLE MIXTE 40B DESIGN FIN. 17 mm	17	38,5	26,2	6,3	9,5	210	3662424112553
40B.18	CLE MIXTE 40B DESIGN FIN. 18 mm	18	39	27,6	6,8	10	220	3662424112560
40B.19	CLE MIXTE 40B DESIGN FIN. 19 mm	19	42,2	29	7,1	10,4	230	3662424112577
40B.22	CLE MIXTE 40B DESIGN FIN. 22 mm	20	42,7	30,2	7,2	10,9	240	3662424112584
40B.24	CLE MIXTE 40B DESIGN FIN. 24 mm	21	45,5	31,7	7,5	11,4	250	3662424112591

RRP
€xx.xx
€xx.xx
€xx.xx
€xx.xx
€xx.xx
€xx.xx
€xx.xx
€xx.xx
€xx.xx
€xx.xx
€xx.xx
€xx.xx
€xx.xx
€xx.xx
€xx.xx
€xx.xx

