

CARACTERISTIQUES

- Acier inoxydable A2 type 304 Bonne résistance à la corrosion
- Recyclable
- Non magnétiques.

Vis de réglage à six pans M10 x 50 mm en acier inoxydable simple

RS code commande : 520-302



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ces vis de réglage hexagonales en acier inoxydable de la marque de confiance RS Pro sont une solution extrêmement polyvalente pour les applications de fixation. Capables d'être ajustés avec une clé ou une clé à molette avec des embouts de douille appropriés, ils présentent une tête de fixation facile d'accès qui peut être manipulée à plusieurs angles. Ils sont fabriqués en acier inoxydable A2, ce qui signifie qu'ils offrent une excellente résistance à l'usure et peuvent même être utilisés en toute sécurité dans les applications de production alimentaire.

Caractéristiques

Taille du filetage	M10
Matériau	Acier inoxydable
Finition	Uni
Type à vis	Vis à tête hexagonale
Forme de tête	Hexagonal
Type d'entraînement	Hexagonal
Anticorrosif	Oui
Application	Construction, Réparations de machines, Meubles d'extérieur, projets de bricolage

Spécifications mécaniques

Longueur	50mm
Type en acier inoxydable	A2 304

Homologations

Conformité/certifications	RoHS
----------------------------------	------



RS Part No.	Thread Size	Length
520217	M8	25mm
520223	M8	30mm
520239	M8	40mm
520245	M8	50mm
520273	M10	25mm
520289	M10	30mm
520295	M10	40mm
520302	M10	50mm
520346	M12	40mm
520352	M12	50mm
520368	M12	60mm
1839124	M12	30mm
1839146	M12	50mm
2632255	M5	40mm