


Bevestigingszadel met spreidanker

- **TM1SF voor bundelbanden met een breedte tot 5,2 mm**


Met deze bevestigingselementen is het mogelijk om snel en eenvoudig bekabeling of leidingwerk te monteren, in een groot aantal applicaties.

Hoofdkenmerken

- ideale clip voor kleine ruimten met beperkte toegang
- spreidanker voor goede en stabiele bevestiging



Bevestigingselement TM1SF



Bevestigingselement TM1SF voor geboorde, gestanste of geponste gaten.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Hoogte (H)	Hoogte (H2)	Montagegat Ø (FH)	Plaatdikte	Bandbreedte max. (G)	Materiaal	Kleur	Artikelnr.
TM1SF	10,2	15,6	4,6	4,6	6,3	3,4 - 3,4	5,2	PA66	wit (WH)	151-40119

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.


Bevestigingszadel met spreidanker

- **SFC**

De SFC-serie is eenvoudig te monteren, het spreidanker borgt voel- en hoorbaar in het gat. De clips zijn universeel toepasbaar, bijvoorbeeld in verlichtingsarmaturen en de paneel- en machinebouw.


Hoofdkenmerken

- spreidanker voor montage in voorgeboorde of -gestanste gaten
- SFC en SFC2 voor banden tot 5,3 mm breedte
- SFC3 voor banden tot 8,6 mm breedte



SFC

SFC2



SFC3



Stabiele en eenvoudige kabelgeleiding met SFC3.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Montagegat Ø (FH)	Plaatdikte	Bandbreedte max. (G)	Materiaal	Kleur	Artikelnr.
SFC2	6,0	14,5	6,0	0,8 - 1,0	5,3	PA66	natuur (NA)	151-02000
SFC	11,0	18,0	6,0	3,0 - 3,2	5,3	PA66	natuur (NA)	151-01600
SFC3	22,0	15,5	6,3	0,8 - 1,8	8,6	PA66	natuur (NA)	151-01909
	22,0	15,5	6,3	0,8 - 1,8	8,6	PA66	zwart (BK)	151-01906

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.