

指示灯 元件

84-8001.2620

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/84-8001.2...>

您的产品:



84-8001.2620 指示灯元件

操作

发光颜色: 红色

电气特性

工作电压: 24 V DC \pm 10 %

机械特性

端子: 插入式端子, 2.8 x 0.8 mm

重量: 0.006 kg

环境条件

IP保护: IP40

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他

简述: 指示灯元件, 红色, 单LED, 24 V DC \pm 10 %, 插入式端子, 2.8 x 0.8 mm

照明种类: 单LED

提示: 包括LED和内置电阻
标准型号: 电缆长度300 mm
根据要求提供其他选项: 定制电缆和连接器, 背面完全密封 (IP 67)
防护等级 (后侧): IP 40, 可升级至IP 67, 插头零件号84-900。在发生强烈振动的应用中, 插头可能会松动。
发光二极管制造过程引起的亮度和波长变化可能会导致与照明度有关的细微差异。

接线图:

