

CARATTERISTICHE

- Questo tipo di tubo protettivo è dotato di un'apertura che consente di installare facilmente il tubo protettivo sul cablaggio pre-installato
- Gestione e riordino dei cavi
- Ottima protezione per cablaggi e cablaggi
- Racchiudere fibre ottiche
- Protezione rapida su cavi allentati

Tubo protettivo in plastica flessibile, nero spaccato RS PRO 16mm x 25m

Codice RS: 755-9013



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre

una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Gamma RS PRO di tubi protettivi flessibili apribili, creati e progettati per la protezione e la struttura del cablaggio elettrico attraverso macchinari o edifici. I tubi protettivi con apertura sono una scelta strategica per gli utenti che desiderano racchiudere i cavi in modo ordinato o che hanno bisogno di riparare i tubi protettivi danneggiati .

Specifiche generali

Tipo di condotto	Flessibile, diviso
Materiale	Plastica
Colore	Nero

Specifiche meccaniche


Diametro nominale	16mm
Diametro esterno	16mm
Diametro interno	10,7mm
Lunghezza	25mm

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura di esercizio massima	+80°C
Temperatura di esercizio minima	-20°C

Omologazioni

Conformità/certificazioni	2011/65/EU e 2015/863
Standard soddisfatti	Conformità RoHS



Dimensions - mm

RS Item No.	Aφ	Bφ	C	Packing
7559013	10.7±0.4	16.0±0.4	3.3	25 M / Roll / Bag
7559017	15.0±0.4	19.5±0.4	3.5	25 M / Roll / Bag
7559026	21.2±0.4	25.8±0.4	3.1	10 M / Roll / Bag
7559029	24.3±0.4	32.0±0.4	3.61	10 M / Roll / Bag