



### Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial SFX
Type de boîtier	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe juxtaposable
Hauteur nominale	2000 mm
Largeur nominale	800 mm
Profondeur nominale	600 mm
Installation du produit	Au sol
Composition de l'appareil	1 structure 1 système de verrouillage à poignée : porte 4 support de platine de montage 1 plaque passe-câbles 1 porte avec cadre de renfort

### Complémentaires

Type de carter	Panneau arrière intégré Structure monobloc soudée pliée
Type de porte	Pleine
Nombre de portes	Face avant : 1 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	Serrure 3 points, poignée avec insert 5 mm double barre
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles	Pleine
Accessibilité	Avant Côté
Pièces amovibles	Porte par charnières Support de platine de montage par vis Plaque passe-câbles par clips
Matière	Structure et porte : acier inoxydable 304L Poignée : zamak Charnière : acier inoxydable
Finition de surface	Enveloppe : brossé Scotch-Brite® Poignée : peint
Poids	81 kg

### Environnement

Normes	CEI 62208 NEMA 4X
Certifications du produit	UL
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Caractéristique d'environnement	Spécial hygiène Corrosif

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	70,0 cm
Largeur de l'emballage 1	85,0 cm
Longueur de l'emballage 1	212,0 cm
Poids de l'emballage 1	98,0 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------