



Statut commercial: Commercialisé



Principales

| | |
|---------------------------|---|
| Gamme | TeSys |
| Nom du produit | TeSys LE |
| Nom abrégé de l'appareil | LE1D |
| Fonction produit | Démarreur DOL intégré |
| Fonction de l'appareil | Standard |
| Catégorie d'emploi | AC-3 |
| Composition de l'appareil | Relais de surcharge thermique pour être commandé-séparément Contacteur |
| Type de commande | Bouton-poussoir démarrage vert I Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| [Ie] courant assigné d'emploi | 35 A AC-3 |
| Puissance moteur kW | 15 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz 15 kW à 415 V AC 50/60 Hz 15 kW à 440 V CA 50/60 Hz 7.5 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz 18.5 kW à 500 V CA 50/60 Hz 18.5 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz |
| [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe | 35 A |
| Tension circuit de commande | 240 V CA 50/60 Hz |
| Nombre d'entrée de câble | 2 entrée câble : ISO20 haut 2 entrée câble : ISO20 inférieur 2 entrée câble : Pg 16 inférieur 2 entrée câble : ISO25 haut 2 entrée câble : Pg 21 inférieur 2 entrée câble : ISO25 inférieur |
| Largeur | 101 mm |
| Hauteur | 201 mm |
| Profondeur | 153,5 mm |
| Poids | 4.32 kg |
| Code de comptabilité | LE1D |

Environnement

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Matière | Polycarbonate |
| Degré de protection IP | IP65 se conformer à IEC 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK07 se conformer à IEC 60529 |
| Normes | IEC 60947-4-1 |
| Température de fonctionnement | -5...40 °C |
| Caractéristique d'environnement | Standard |

Durabilité de l'offre

| | |
|---------------------------------------|--|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Conforme - depuis 0817 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACH | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |
| Profil environnemental du produit | Disponible |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |

Garantie contractuelle

| | |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|