

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - 配线块

1422979

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1422979>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

配线块，类型: RJ45，保护等级: IP20，标识材料: PC-GF，接线方式: 快速连接，壳体尺寸: 1，颜色: 黑色



## 优势

- 安装无需专用工具
- 坚固的设计

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1422979          |
| 包装单位       | 1 pc             |
| 最小订货量      | 1 pc             |
| 销售关键代码     | ABNLBA           |
| 产品关键代码     | ABNLBA           |
| 目录页面       | 页码391 (C-2-2019) |
| GTIN       | 4055626319933    |
| 单件重量（含包装）  | 810 g            |
| 单件重量（不含包装） | 810 g            |
| 原产地        | CN               |

技术数据

产品属性

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 产品类型  | 配线架                               |
| 应用    | 适用于RJ45电缆连接模块的安装插槽，免适配器，光纤耦合器型号多样 |
| 连接图表  | RJ45                              |
| 出线口编号 | 24                                |
| 插槽数目  | 24                                |

电气特性

|      |               |
|------|---------------|
| 绝缘电阻 | 符合IEC 61010-1 |
| 传输介质 | FO            |

连接数据

|      |      |
|------|------|
| 连接方式 | 快速连接 |
|------|------|

尺寸

|    |          |
|----|----------|
| 宽度 | 482.6 mm |
| 高度 | 43.6 mm  |
| 深度 | 83.4 mm  |

材料规格

|              |       |
|--------------|-------|
| 颜色           | 黑色    |
| 标识材料         | 钢，镀锌  |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0    |
| 外壳材料         | PC-GF |

电缆/电线

|           |              |
|-----------|--------------|
| 短期／长期张力强度 | 150N (Modul) |
|-----------|--------------|

机械特性

|           |              |
|-----------|--------------|
| 短期／长期张力强度 | 150N (Modul) |
|-----------|--------------|

环境和真实条件

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 环境条件        |                  |
| 保护等级        | IP20             |
|             | IP20             |
| 环境温度（运行）    | 5 °C ... 55 °C   |
| 环境温度（存放/运输） | -5 °C ... 55 °C  |
| 环境温度（组装）    | -25 °C ... 55 °C |

安装

|      |         |
|------|---------|
| 安装类型 | 19" 适配器 |
|------|---------|

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - 配线块



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1422979>

|      |          |
|------|----------|
| 组装说明 | 注意接地设计方案 |
|------|----------|

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - 配线块



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1422979>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440210 |
| ECLASS-12.0 | 27440210 |
| ECLASS-13.0 | 19170192 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001128 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

产品环境合规性

EU RoHS

|                  |        |
|------------------|--------|
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是, 无豁免 |
|------------------|--------|

China RoHS

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E      |
|                                        | 没有超过限值的危险物质 |

EU REACH SVHC

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
|----------------------|------------------|

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)