

## 2-poort USB HDMI KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Product ID: SV231HDMIUA



Met de SV231HDMIUA 2-poort USB HDMI KVM-switch kunt u twee multimediacomputers met USB-aansluiting of apparaten met HDMI-interface bedienen met een enkele set randapparatuur (toetsenbord, muis, monitor, luidsprekers en microfoon).

De USB HDMI KVM-switch is een uiterst veelzijdige KVM-oplossing en heeft een geïntegreerde 2-poort USB 2.0-hub waarmee aangesloten computers toegang kunnen krijgen tot high-speed USB-apparaten en zo de aanschafkosten van dubbele USB-randapparatuur kunnen worden vermeden.

Via de HDMI KVM-switch is video van hoge kwaliteit mogelijk met HD-resoluties tot 1920 x 1200. Er is sprake van echte digitale signaaloverdracht via de kabel en deze schakelaar kan worden gebruikt om een HD-scherm aan te sluiten op meerdere HDMI-bronnen zoals BluRay-spelers, spelcomputers en HD-mediacenters.

U kunt met de switch ook de audio en een microfoon omschakelen en de aangesloten computers, USB-apparaten en audio-/microfoonkanalen gelijktijdig of onafhankelijk van elkaar selecteren met behulp van druktoetsen op de voorzijde van de switch of sneltoetsen via het toetsenbord.

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ideaal voor het delen van twee moderne HDMI-multimedia-pc's met een HDMI-monitor
- Studenten kunnen gebruik maken van een enkele monitor en hun spelcomputer aansluiten samen met een pc of laptop
- Multimedia-pc's kunnen randapparatuur en een enkele HD-televisie met elkaar delen
- Gebruik op kantoor om twee multimedia-pc's aan te sluiten op een enkel werkplek voor een hogere productiviteit

### Features

- Omschakelen per drukknop of sneltoets
- Geïntegreerde USB 2.0-hub - Deel USB-randapparatuur tussen pc's
- Ondersteunt Digitale video met hoge resoluties tot UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200) en 1080p (1920x1080)
- Geen drivers of software nodig; onafhankelijk van besturingssysteem
- Ondersteunt plug & play
- Ondersteuning van zowel HDMI-audio als analoge audio via 3,5 mm mini-jack
- Onafhankelijk audioschakelen
- Akoestisch signaal om het schakelen van een PC aan te geven
- Zelf in te stellen scantijdintervallen
- Handmatig aanpassen van videosignaal via functietoets aan de achterzijde

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Audio	Ja
	Inclusief kabels	Nee
	KVM-poorten	2
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	HDMI
	Rack-monteerbaar	Nee
<b>Prestaties</b>	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximale digitale resoluties	1920 x 1200
	Maximum aantal gebruikers	1
	MTBF	126813 hours
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
<b>Connector(en)</b>	Console-aansluiting(en)	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
		2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
		4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
		2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
		4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	2 - Online/Actief (groen - aangesloten pc is online, rood - pc is geselecteerd)
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	0.8A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC

	Uitgangsstroom	1.5A
	Vermogensopname	18
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	4.9 in [124.8 mm]
	Diepte product	2.8 in [70 mm]
	Gewicht product	22.4 oz [634 g]
	Hoogte product	1.6 in [40 mm]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	2.4 lb [1.1 kg]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 2-poort HDMI KVM
		1 - Pakje met rubberen voetjes
		1 - Voedingsadapter
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.