


连接电缆

NEBV-S1WA44-K-2.5-N-LE44-S9

产品代号: 575420

FESTO



技术参数

特性	值
安装类型	4-40UNC
装配位置	任意
产品重量	460 g
电连接	插头插座 Sub-D 44针
工作电压范围 DC	<= 30 V
40°C时的可接受电流负载	0.86 A
电缆长度	2.5 m
电缆属性	用于静态应用
电缆的最小弯折半径	122 mm
电缆直径	10.2 mm
电缆直径公差	± 0.3 mm
电缆结构	44x0,14
防护等级	IP65 IP67 装配以后的状态
环境温度	-5 ... 80 °C
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
材料信息 , 电缆护套	PVC
材料信息 , 壳体	PA66-GF30
材料信息 , 电气触片	青铜 镀金