

## EPIC® MC 2.5 contacts décolletés

Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC®

Les contacts décolletés pour sections conducteur de 0,5 à 4 mm<sup>2</sup> sont disponibles sous forme de contacts femelles et mâles.

### Info

contacts plaqués argent et passivés



### Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796

ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000796

ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

### Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**EPIC® MC 2.5 contacts décollétés**

Numéro d'article	Description	Version	Section conducteur en mm <sup>2</sup>	Indice de section	Surface	Longueur de dénudage (mm)	Pièces / conditionnement
Contacts							
1121300C	MC 2.5 décollété	mâle	0.5	-	Ag	7,8	100
1121800C	MC 2.5 décollété	femelle	0.5	-	Ag	7,8	100
1121310C	MC 2.5 décollété	mâle	1	1	Ag	7,8	100
1121810C	MC 2.5 décollété	femelle	1	1	Ag	7,8	100
1121320C	MC 2.5 décollété	mâle	1.5	2	Ag	7,8	100
1121820C	MC 2.5 décollété	femelle	1.5	2	Ag	7,8	100
1121330C	MC 2.5 décollété	mâle	2.5	3	Ag	7,8	100
1121830C	MC 2.5 décollété	femelle	2.5	3	Ag	7,8	100
1121340C	MC 2.5 décollété	mâle	4	-	Ag	7,8	100
1121840C	MC 2.5 décollété	femelle	4	-	Ag	7,8	100

Dernière mise à jour (04.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.  
PN 0456 / 02\_03\_16