

# HC-RBO 16 BU - 盖板



3247998

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3247998>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

盖板，深度: 33 mm，宽度: 54.8 mm，高度: 164 mm，颜色: 蓝色



## 商业数据

订货号	3247998
包装单位	6 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z1X
产品关键代码	BE1Z1X
目录页面	页码391 (C-1-2019)
GTIN	4046356724470
单件重量 (含包装)	49.691 g
单件重量 (不含包装)	49.691 g
原产地	IN

# HC-RBO 16 BU - 盖板



3247998

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3247998>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	保护盖罩
------	------

### 尺寸

宽度	54.8 mm
高度	164 mm
深度	33 mm

### 材料规格

颜色	蓝色 (RAL 5015)
标识材料	PA
阻燃等级 , 符合UL 94	V0

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 ( 运行 )	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度 , 电气特性相对温度。)
环境温度 ( 存放/运输 )	-25 °C ... 60 °C (短期内 ( 不超过24 小时 ) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 ( 组装 )	-5 °C ... 70 °C
环境温度 ( 执行 )	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 ( 存放/运输 )	30 % ... 70 %

# HC-RBO 16 BU - 盖板



3247998

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3247998>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

### ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-RBO 16 BU - 盖板



3247998

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3247998>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)