

Hoja de características del producto XB5KS2B4

Características

Zumbador luminoso rojo - continuo o intermitente
- 24V AC/DC



Principal

Gama de producto	Harmony XB5
Material del bisel	Plástico
Tipo de producto o componente	Anunciador
Diámetro de montaje	22 mm
Tapa/Cabeza o color de la lente	Rojo

Complementario

[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V (+/- 10 %)
Tipo de circuito de alimentación	AC/DC
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz
Consumo de corriente	<= 58 mA
Tipo de señalización	Tono continuo o intermitente
Resistencia a lavados de alta presión	9000000 Pa en 82 °C, distancia: 0,1
Altura	29 mm
Anchura	29 mm
Profundidad	55 mm
Peso del producto	0.024 kg

Entorno

Nivel de ruido	90 dB 4 kHz 90 dB 6.8 kHz
Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 60536
Grado de protección IP	IP69

	IP67 IP66 acorde a IEC 60529 IP69K
Grado de protección nema	NEMA 13 NEMA 4X
Grado de protección IK	IK03 acorde a EN 50102 IK03 acorde a IEC 50102
Normas	EN 60947-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
Certificaciones de producto	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds Register of Shipping) RINA Registrado por UL

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1746 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible Perfil medioambiental
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje