



Scheda tecnica

Codice: 748-2112

ITALIANO

Cavo per apparecchiatura RS Pro, nero, CSA 0,5 mm², 1000 V 3 A 20 AWG, 100 m




BS 4808

Struttura del cavo

Conduttore	Rame stagnato
quadro(mm ²)	0,5
Costruzione	T0,2±0,008×16
Diam. standard (mm)	0,92
Isolamento	PVC
Spessore	0,3
Diam. isolamento (±0,1 mm)	1,60

Design



Caratteristiche elettriche

Resistenza c.c. del conduttore max a 20 °C (Ω/km)	<37,7
Resistenza c.c. di isolamento a 20°C ($\text{M}\Omega \cdot \text{km}$)	200
Temperatura nominale (°C)	85
Tensione nominale (V)	1000