

LED，底座 BA 15d，绿色，24 V AC/DC，附件，用于信号灯柱，直径为 50 mm 和 70 mm



相似插图

综合技术数据	
产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	LED
电压类型 工作电压	AC/DC
工作电压	<ul style="list-style-type: none"> • 1 DC 时 测定值 24 V • 1 AC 时 50 Hz 时 测定值 24 V • 1 AC 时 60 Hz 时 测定值 24 V
相对正公差 工作电压	10 %
相对负公差 工作电压	-15 %
消耗电流 最大值	15 mA
颜色	绿色
参考标示	<ul style="list-style-type: none"> • 符合 DIN EN 61346-2 P • 符合 IEC 81346-2:2009 P
机械数据	
外径 信号柱元件的	70 mm

照明灯

发光元件的类型	LED
光线强度	1.05 cd
插座规格	BA 15d

环境条件

环境温度 运行期间	-20 ... +60 °C
高度	45 mm
宽度	20 mm

正树/批准：

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
--------------------------	-----	---------------------------	-------



[Confirmation](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8WD4428-6XC>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4428-6XC>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8WD4428-6XC>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4428-6XC&lang=en

上一次修改：

2018/11/13