

# C-ME 6/2 - 操作杆

3034442

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034442>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



操作杆，深度: 5 mm，宽度: 16 mm，高度: 5 mm，位数: 2，颜色: 橙色

## 商业数据

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 订货号         | 3034442          |
| 包装单位        | 10 pc            |
| 最小订货量       | 10 pc            |
| 销售关键代码      | BE2ZWX           |
| 产品关键代码      | BE2ZWX           |
| 目录页面        | 页码116 (C-1-2019) |
| GTIN        | 4046356151818    |
| 单件重量 (含包装)  | 1.11 g           |
| 单件重量 (不含包装) | 0.89 g           |
| 原产地         | PL               |

# C-ME 6/2 - 操作杆

3034442

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034442>



## 技术数据

### 产品属性

|      |      |
|------|------|
| 产品类型 | 开关模块 |
| 位数   | 2    |

### 尺寸

|    |       |
|----|-------|
| 宽度 | 16 mm |
| 高度 | 5 mm  |
| 深度 | 5 mm  |

### 材料规格

|              |               |
|--------------|---------------|
| 颜色           | 橙色 (RAL 2003) |
| 标识材料         | PA            |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0            |

### 环境和真实条件

#### 环境条件

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 环境温度（运行）    | -60 °C ... 85 °C                               |
| 环境温度（存放/运输） | -25 °C ... 55 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 70 °C                                |
| 环境温度（执行）    | -5 °C ... 70 °C                                |
| 允许湿度（存放/运输） | 30 % ... 70 %                                  |

# C-ME 6/2 - 操作杆



3034442

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034442>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27141190 |
| ECLASS-13.0 | 27141190 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002848 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# C-ME 6/2 - 操作杆



3034442  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034442>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)