

PSR-ESS-ACC-CB1-I-SC - 触点模块

1221748

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221748>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

模块化急停开关的照明模块，适用于PSR-ESS-M0-H120执行器



产品描述

菲尼克斯电气的急停开关是具备安全功能的机电式开关设备。它们可用于安全关闭或停止机器和系统，以防止或最大程度地降低人身伤害和财产损失。产品组合包括一个模块化系统以及预配置的解决方案。模块化急停开关由以下组件构成：- PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120执行器 - PSR-ESS-ACC-CB1-C...模块支架 - PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC或PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC安全触点模块 可根据需要组合其他触点模块。

优势

- 模块化系统为个性化应用提供了有效的解决方案
- 配备急停开关照明，提高了职业安全性

商业数据

订货号	1221748
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DNA62Z
产品关键代码	DNA62Z
GTIN	4063151310578
单件重量（含包装）	20.3 g
单件重量（不含包装）	20.3 g
原产地	DE

PSR-ESS-ACC-CB1-I-SC - 触点模块

1221748

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221748>



技术数据

说明

应用说明

应用说明	只用于工业应用
------	---------

产品属性

产品类型	触点模块
产品系列	模块化急停开关
应用	照明


绝缘特性

保护等级	II
------	----

连接数据

连接方式	螺钉连接
紧固扭矩	0.8 ... 1 Nm

尺寸

尺寸图	
宽度	9.1 mm
高度	34.8 mm
深度	37.5 mm

材料规格

颜色 (外壳)	白色 (RAL 9010)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
外壳材料	PA

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度 (运行)	-30 °C ... 65 °C
环境温度 (存放/运输)	-50 °C ... 85 °C
最大高度	最大 2000 m (海平面上)
电击	15g / 11 ms, 符合IEC 60068-2-27标准
振动 (操作)	10 Hz ... 500 Hz, 振幅0.35 mm, 5g, (符合IEC 60068-2-6标准)

PSR-ESS-ACC-CB1-I-SC - 触点模块



1221748

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221748>

安装

安装类型	插拔式安装
安装位置	任意

PSR-ESS-ACC-CB1-I-SC - 触点模块


1221748

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221748>



图纸

尺寸图



尺寸 (mm)

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221748>

**UL 认证**
认证ID: E140324

**cUL Listed**
认证ID: E140324

**功能安全**
认证ID: B 029429 0031

**EAC**
认证ID: RU*DE*B*00073/21

cULus Listed

PSR-ESS-ACC-CB1-I-SC - 触点模块



1221748

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221748>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27371302
ECLASS-12.0	27371302
ECLASS-13.0	27371302

ETIM

ETIM 9.0	EC000041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

PSR-ESS-ACC-CB1-I-SC - 触点模块



1221748

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1221748>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn