


268803000

Polyester Ex Okta Box Ex empty
161 x 161 x 93 mm

Polyester Ex Okta Box Ex empty 161 x 161 x 93 mm

Catalogues | Operating manuals | Declaration of Conformity | Drawing | 3D Data | Terminal Mounting

Technical data

Height	161 mm
Width	161 mm
Depth	93 mm
Material	Polyester
Colour	Graphite black (RAL 9011)
Ingress protection	IP66
Degree of protection norm	EN 60529
temperature min.	-55 °C
temperature max.	135 °C
Seal material	VMQ-(silicone)
Flammability enclosure (certification)	UL 94 V-0
Toxicity	Halogen free
Surface resistance	<10^9 Ohm
Surface resistance norm	IEC 60093
Other versions on request	EMV
Special colours on request	No
Approvals	LR (Lloyd's Register), UkrSEPRO (Ukraine), ABS, ATEX (Europe), CCOE (India), EAC (EAEU states), IECEx (International), INMETRO (Brazil), UL (508A), UL (Ex), CCC (China), DNV (Maritim), UKCA (England)

Commercial data

Country of origin	DE
Order unit	1 Piece
Customs tarif number	39269097
Weight	0.885 kg
GTIN	4250157916457

ETIM classification

ETIM 8	EC002503

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Accessories

Zubehör - s. Zeichnung **Accessories** - see drawing	100160170 Continuity plate for Oktabox Gr. 3