

CARACTERISTIQUES

- Longueur de la poignée : 150 mm
- Dimensions de la plaque arrière : Ø 19 mm
- Le type de poignée est à tirer
- Epaisseur de porte de 50 mm
- Diamètre de 19 mm
- Boulons de fixation de 8 mm
- Dégagement de 45 mm entre la porte et l'intérieur de la poignée

Poignée à tirer de RS Pro, matériau en acier inoxydable

RS code commande : 894-6856



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

L'acier inoxydable est doté d'une haute résistance à la corrosion, ce qui rend ces poignées de traction durable et facile à entretenir. En raison de leur résistance à l'eau et aux produits de nettoyage, ils sont plus populaires que les autres poignées métalliques, ce qui les rend idéales pour les applications commerciales et résidentielles et sont souvent présentes dans les cuisines et les salles de bains. Les poignées de porte à tirer sont une excellente option pour les meubles de porte, car ces poignées de porte améliorent l'aspect de la porte et permettent de la fixer à une porte sans avoir besoin d'installer de mécanismes de verrouillage. RS PRO est doté d'une gamme de poignées de porte, y compris un levier et Tirez pour les portes internes et externes.

[894-6856](#) - Poignée de traction étanche

[894-6844](#) - Poignée à boulon fixe

Caractéristiques

Matériau	Acier inoxydable
Application	Industriel et domestique pour les portes, les tiroirs et les armoires pour faciliter l'ouverture et la fermeture. Les poignées sont disponibles dans de nombreuses formes, styles et tailles, telles que les poignées de levier et les poignées de tiroir. Ces poignées RS Pro sont dotées d'une conception à tirer .

Spécifications mécaniques

Longueur	150mm
Largeur	19 mm
Diamètre	19 mm
Epaisseur de porte	50mm
Boulons de fixation	8 mm
Dégagement entre la porte et l'intérieur de la poignée	45mm

