

# PSBJ 6-T GY - 测试插头插片

3070316

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3070316>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

测试插头插片，位数: 1，颜色: 灰色



## 商业数据

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 订货号         | 3070316          |
| 包装单位        | 10 pc            |
| 最小订货量       | 10 pc            |
| 销售关键代码      | BE1Z3X           |
| 产品关键代码      | BE1Z3X           |
| 目录页面        | 页码589 (C-1-2019) |
| GTIN        | 4046356870818    |
| 单件重量 (含包装)  | 5.612 g          |
| 单件重量 (不含包装) | 5.64 g           |
| 原产地         | PL               |

# PSBJ 6-T GY - 测试插头插片



3070316  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3070316>

## 技术数据

### 产品属性

|      |         |
|------|---------|
| 产品类型 | 测试插拔式端子 |
| 位数   | 1       |

### 连接数据

|        |      |
|--------|------|
| 测试插座扭矩 | M3   |
| 连接方式   | 螺钉连接 |

### 尺寸

|     |       |
|-----|-------|
| 尺寸图 |       |
| 宽度  | 6 mm  |
| 高度  | 6 mm  |
| 深度  | 15 mm |
| 螺纹  | M3    |

### 材料规格

|    |               |
|----|---------------|
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
|----|---------------|

### 环境和真实条件

#### 环境条件

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 环境温度（运行）    | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)         |
| 环境温度（存放/运输） | -25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 70 °C                                |
| 环境温度（执行）    | -5 °C ... 70 °C                                |
| 允许湿度（存放/运输） | 30 % ... 70 %                                  |

### 安装

|    |    |
|----|----|
| 螺纹 | M3 |
|----|----|


# PSBJ 6-T GY - 测试插头插片

3070316

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3070316>



## 图纸



# PSBJ 6-T GY - 测试插头插片



3070316

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3070316>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-12.0 | 27440313 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002555 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

# PSBJ 6-T GY - 测试插头插片



3070316  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3070316>

## 产品环境合规性

|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS                                |                                                                     |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是                                                                   |
| 已知的豁免条款                                | 6(c)                                                                |
| China RoHS                             |                                                                     |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                             |
|                                        | 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。 |
| EU REACH SVHC                          |                                                                     |
| 《REACH候选物质注释》（CAS编号）                   | Lead（CAS编号: 7439-92-1）                                              |
| SCIP                                   | 655ec46f-2fa4-4d8d-8308-c100f5bed78e                                |

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)