


## CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia a la radiación UV
- Pirorretardante.
- Adecuado para una multitud de usos
- Fácil de roscar e instalar
- Ideal para usar al aire libre

## Brida de nylon natural RS PRO, 300mm x 4,8 mm

RS Código RS: 811-1537



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas

líderes sin pagar un precio superior.

### Descripción del

Las bridas RS PRO son un tipo de fijación que se utiliza para sujetar elementos, normalmente cables eléctricos o cables. Estas bridas están fabricadas de nylon 66 (también conocido como nylon 6.6) y son resistentes a la intemperie, por lo que se pueden utilizar en aplicaciones al aire libre. Estas bridas son una fijación de bloqueo automático de una pieza y funcionan como correas para mantener los cables ordenados. Están disponibles en una gama de tamaños. El diseño de una brida incluye un cabezal que proporciona la ranura para tirar de la cinta y crear un bucle. El cable se puede tirar a través de la ranura hasta conseguir el bucle preferido y, a continuación, se puede cortar el exceso de cable.

### Especificaciones

<b>Tipo</b>	No desmontable
<b>Color</b>	Natural
<b>Material</b>	Nylon 66
<b>Aplicación</b>	Agrupar cables juntos, aplicaciones en sectores como: Gestión de cables, bricolaje, jardín
<b>Resistente a.</b>	Resistencia a la radiación ultravioleta
<b>Resistente a UV</b>	Sí
<b>Comportamiento del fuego</b>	Pirorretardante
<b>Cantidad</b>	100


### Especificaciones mecánicas

<b>Longitud</b>	300mm
<b>Anchura</b>	4,8mm
<b>Resistencia a la tracción</b>	215,6N
<b>Intensidad máxima del paquete</b>	83mm

### Aprobaciones

<b>Se cumplen los estándares</b>	UL 94V-2
----------------------------------	----------

Material: UL 94V-2 Nylon 66(Weather Resistant Natural)



RS Article No	SIZE	Max. Bundle Dia.	Min Loop Tensile Strength		COLOR	Packsize
			lbs	kgs		
8111521	203x4.6	52	50	22	Natural	100
8111530	385x4.8	110	50	22		
8111533	450x4.8	131	50	22		
8111537	300x4.8	83	50	22		
8111543	300x7.6	80	120	55		
8111546	380x7.6	105	120	55		
8111549	240x7.6	61	120	55		
8111552	450x8.0	128	132	60		
8111555	610x9.0	177	175	80		
8111559	750x7.5	223	120	55		
8111561	142x3.2	34	40	18		
8111565	190x4.8	49	50	22		
8111568	100x2.5	22	18	8		



