



Afficher les détails du produit dans media

13.11.2025, 07:19:50 UTC

SCHAFFLER





FAG

UKP218

Palier à semelle

Paliers à semelle UKP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, étanchéité RSR

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
tolérance logement	J7	Couple normal

dimensions principale & données de performance

d	80 mm	Alésage
L	327 mm	Longueur totale
H ₂	200 mm	Hauteur
≈m	12,71 kg	Poids

Cotes de montage

J	262 mm	Distance trous de fixation
N	27 mm	Largeur (rainure)
N ₁	33 mm	Longueur (rainure)

Dimensions

H	101,6 mm	Distance axe arbre
A	88 mm	Largeur (base)
H ₁	33 mm	Hauteur (base)
B ₁	86 mm	Largeur totale du collier de blocage
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification



Afficher les détails du produit dans medias

13.11.2025, 07:19:50 UTC

SCHAFFLER

information additionnelle

P218

Corps de palier

UK218

Désignation roulement

Plage de température

T min

-20 °C

Température de fonctionnement min.

T max

120 °C

Température de fonctionnement max.