

## 特点

- 由 A4 316 型不锈钢制成、这意味着性能极佳 耐磨损和撕裂、可安全用于 食品生产应用
- 六角螺栓为全螺纹、可与一起使用 螺母或 螺纹孔中
- 六角头便于用各种工具夹持 角度、也可以用手抓取
- 专为满足环境和拉伸规格而制造
- 良好的耐腐蚀性
- 可回收

## 普通不锈钢六角螺栓、 M12 x 50mm

RS 号: 183-9146



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

这些不锈钢六角螺栓来自我们 RS Pro 品牌、是拧紧应用的多用途解决方案。可使用扳手或扭矩扳手通过合适的套筒刀头进行调整、它们提供易于接触的紧固件头、可在多个角度操作

## 一般规格

螺纹尺寸	M12
材料	不锈钢
等级	316
表面	普通
应用	建筑；汽车；工程行业；码头；桥梁；公路结构；机器维修；户外家具； diy 项目
螺纹方向	对
驱动器类型	六路
头部形状	六路

## 机械规格

长度	50mm
不锈钢类型	A4 316
钢类型	低碳钢
肩部长度	1mm
螺距	1.75mm
头高	6.4mm
各角间的宽度	18.9mm
平面宽度	17mm
最小螺纹长度	16mm
驱动器大小	8mm
一般公差	+/- 0.13mm
螺栓直径	8mm
固定长度	60mm

## 认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
符合标准	din 933

RS Part No.	Thread Size	Length
520217	M8	25mm
520223	M8	30mm
520239	M8	40mm
520245	M8	50mm
520273	M10	25mm
520289	M10	30mm
520295	M10	40mm
520302	M10	50mm
520346	M12	40mm
520352	M12	50mm
520368	M12	60mm
1839124	M12	30mm
1839146	M12	50mm
2632255	M5	40mm