

Tube polyuréthane souple dimensions en mm -TU TU0604-14G-X169

- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 2 à Ø 12 mm.
- Nombre de cœurs: 2 à 6.
- 8 variations de couleurs.

Taille du tube (Diam. ext. x diam. int.)	O.D. Ø6 x I.D. Ø4
Couleur 1	1 (Noir)
Couleur 2	4 (Bleu)
Couleur 3	Sans
Couleur 4	Sans
Couleur 5	Sans
Couleur 6	Sans
Longueur de tube par rouleau	G (20 m)
Caractéristiques multitubes, multicolores	X169 (2 tubes, rouleau)
-	Air
Pression maximale d'utilisation	0.8 MPa

-

-

Flat_tubing_FR.pdf