

Fiche technique du produit

Spécifications



Multi9 - contact OF - 24-415VAC 24-130VDC

M9A26924

- ⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 31 décembre 2023
- ⚠ Fin de service imminente: 31 janvier 2028

⚠ Commercialisé
avec annonce fin de vie

Statut commercial : Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

Gamme de produit	Multi 9
Type de produit ou équipement	Contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	OF
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
[In] courant nominal	3 A at 415 V, CA 50/60 Hz 6 A at <= 240 V, CA 50/60 Hz
[Uc] tension circuit de commande	240...415 V CA 50/60 Hz 24...130 V CC
Pas de 9 mm	1

Complémentaires

[Ui] tension d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut : oui
Hauteur	85 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	73,5 mm
Poids du produit	0,03 kg
Mode de raccordement	Borne de serrage (bas) 1 câble(s) 2,5 mm² (AWG 14) - rigide Borne de serrage (bas) 2 câble(s) 1,5 mm² (AWG 16) - rigide
Longueur de dénudage des fils	9 mm pour bas connexion
Couple de serrage	1 N.m bas

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1 EN 62019-2
Certifications du produit	CSA

	UR UL CCC PCT
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Emballage	
Type d'emballage 1	Db
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,100 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,500 cm
Poids de l'emballage 1	37,000 g
Type d'emballage 2	Gyári csomagolás
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	8,500 cm
Largeur de l'emballage 2	10,000 cm
Longueur de l'emballage 2	26,500 cm
Poids de l'emballage 2	512,000 g
Type d'emballage 3	Doboz
Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	5,176 kg
Durabilité de l'offre	
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)

La référence M9A26924 peut être remplacée par l'un des produits suivants :

1x



Multi9 OF bas niveau 1OC 2 to 100mA AC-DC
M9A26914

1x



Multi9 OF 1OC 100mA to 6A, AC-DC
M9A26904