

CEC PTPOWER 35/50 - 盖板

1056086

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1056086>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

盖板，黄色，标识: 闪电图案，安装方式: 插拔式



优势

- 电源连接端子进行了可靠的覆盖，并用警告标志标识
- 这样可以防止接线点被意外操作

商业数据

订货号	1056086
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE2ZWX
产品关键代码	BE2ZWX
目录页面	页码421 (C-1-2019)
GTIN	4055626694283
单件重量（含包装）	3.33 g
单件重量（不含包装）	3.33 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	印有警告标识
类型	封闭壳体

标识

打印	闪电图案
----	------

尺寸

宽度	14.8 mm
高度	37.8 mm
深度	37.8 mm

材料规格

颜色	黄色 (RAL 1018)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

安装

安装类型	插拔式
------	-----

CEC PTPOWER 35/50 - 盖板

1056086

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1056086>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281107
ECLASS-13.0	27281107

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

CEC PTPOWER 35/50 - 盖板

1056086

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1056086>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn